

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 6-8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	157 mm
Ø měřicího válce	17 mm
Standardně měřené hloubky	57 mm
Rozsah měření	6 - 8 mm
Rozměr a	2 mm
Celková délka	106 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 6 mm	484030 6
Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/100	429010 1/100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8