

**Dutinoměr, Rozsah měření: 87-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředící měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK). Plášť lakovaný.

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	87 - 100 mm
Standardně měřené hloubky	117 mm
Nastavovací kroužek Ø	87 mm
Rozměr a	1 mm
Hloubky měřené s prodloužením	267 mm
Mezní chyba	0,007 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95
Prodloužení pro dutinoměry Typ 50-100	428993 50-100