

Mahr**Digitální dutinoměř s datovým výstupem, Rozsah měření: 20-25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428930 20-25
GTIN	4059192010942
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Ihned připraveno k měření pomocí referenčního systému. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Možnost přepínání z relativního na absolutní měření. Připojovací závit pro snadnou výměnu měřících hlav. Samostředící měřicí hlava, od 12 mm s měřícími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. **Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.**

Funkce:

IP52: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498940, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	218 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm
Rozměr a	0,5 mm
Standardně měřené hloubky	68 mm

Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 52
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S4E	498966 S4E
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975