

**Dutinoměr, Rozsah měření: 40-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Stupnice a ovládací prvky matně chromovány (od Ø 12 TK měřicí čelisti). Samostředící měřicí hlava s 3 měřicími čelistmi (od Ø 12 TK).

Rozsah dodávky:

Včetně nastavovacího kroužku (pro seřizování) a prodloužení.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428993, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	97 mm
Nastavovací kroužek Ø	40 mm
Hloubky měřené s prodloužením	247 mm
Rozměr a	0,5 mm
Rozsah měření	40 - 50 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100R mm	022500 100R
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200R mm	022510 200R

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46
Prodloužení pro dutinoměry Typ 30-50	428993 30-50
Prodloužení pro dutinoměry Typ 50-100	428993 50-100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45