



Základní čelist mobilní, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361500 125
GTIN	4250364401197
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.

Použití:

- Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390 až 362600.
- K upnutí stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Technický popis

Délka čelistí I	76 mm
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo

Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Výška čelistí h	39,5 mm
Šířka čelistí b	124,4 mm
Pro typ	125
Druh produktu	Čelisti pro svěrák