

**Mitutoyo****Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 10-12mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 429000 10-12  |
| GTIN           | 4946368517179 |
| Třída artiklu  | 44A           |

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Technický popis**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Rozměr a                      | 2 mm          |
| Standardně měřené hloubky     | 57 mm         |
| Rozsah měření                 | 10 - 12 mm    |
| Ø měřicího válce              | 17 mm         |
| Hloubky měřené s prodloužením | 157 mm        |
| Celková délka                 | 106 mm        |
| Mezní chyba                   | 0,004 mm      |
| Rozlišení                     | 0,001 mm      |
| Norma                         | Výrobní norma |
| Dělení měřicího bubnu         | 1/50 mm       |
| Měřicí technika               | analogové     |
| Obal                          | Stabilní box  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Kalibrování   | B6                |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

### Služby

|   |            |
|---|------------|
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm     | 022500 20  |
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

### Příslušenství

|   |              |
|---|--------------|
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm | 484030 10    |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm | 484030 12    |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/100            | 429010 1/100 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm | 484030 11    |