

**Univerzální vtahovací čelist pevná, Pro typ: 125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361380 125
GTIN	4250364401999
Třída artiklu	34A

Popis**Použití:**

Vtahování s broušenými listovými pery pro surové a obrobené upínací plochy. Rychlovýměnný systém Click pro upínání lišt. Vysoká přesnost upínání pro paralelní resp. přesné úhlové obrábění. Upínací plochy zanechávají téměř neviditelné otisky.

Rozsah dodávky:

Včetně listových per.

Šířka čelistí š: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 34 mm

Výška čelistí v: 39,5 mm

Výška h₁: 20 mm

Délka čelistí d: 92 mm

Technický popis

c	24 mm
Pro typ	125
Výška čelistí v	39,5 mm
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-Garant

Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Délka l_1	43 mm
c_1	34 mm
Délka čelistí d	92 mm
Šířka čelistí š	124,4 mm
Výška h_1	20 mm
Délka l_2	8,8 mm
Druh produktu	Čelist pro svěrák