

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 100-125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	297 mm
Rozsah měření	100 - 125 mm
Celková délka	249 mm
Standardně měřené hloubky	147 mm
Rozměr a	19,6 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Mezní chyba	0,01 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 125 mm	484030 125
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 110 mm	484030 110
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150