

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 16-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 16-20
GTIN	4946368517681
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Ø měřicího válce	23 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozměr a	2,6 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Celková délka	127 mm
Rozsah měření	16 - 20 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 19 mm	484030 19
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 17 mm	484030 17
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150	429010 2/150