

**Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický), Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380820 4
GTIN	4045197310996
Třída artiklu	33S

Popis**Provedení:**

- Ocelovo-mosazné spojení.
- Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
- Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
- Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
- Tolerance výšky $\pm 0,5$ mm.

Použití:

- Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
- Do bloků lze zpracovat jakýkoliv druh profilu.

Technický popis

Výška	30 mm
Hmotnost	0,7 kg
Šířka	60 mm
Délka	80 mm
Směr pólů	příčně
Provedení	rovně

Druh produktu

Lamelový blok