



## Stupňovitá čelist pevná, Pro typ: 160



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361420 160
GTIN	4250364401128
Třída artiklu	34A

### Popis

**Provedení:**

Čelist pevná.

Velikosti 90, 125 a 160 s **rychlovýměnným systémem Click** u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Závit k upnutí HD čelistí, ve velikostech 125 a 160.

**Použití:**

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

**Materiál:**

Kalená ocel, broušené povrchy.

**Vhodné pro:**

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.

### Technický popis

Výška čelistí h	50 mm
Pro typ	160

Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Šířka čelistí b	160 mm
Délka čelistí l	104 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm
Délka l <sub>1</sub>	54 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák