

**Mitutoyo****Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 20-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Hloubky měřené s prodloužením	240 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Rozměr a	2,6 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm
Celková délka	140 mm
Standardně měřené hloubky	90 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

### Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

### Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm	484030 24
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22