



## Stupňovitá čelist pevná, Pro typ: 200



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361420 200
GTIN	4250364401135
Třída artiklu	34A

### Popis

**Provedení:**

Čelist pevná.

Velikosti 90, 125 a 160 s **rychlovýměnným systémem Click** u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Závit k upnutí HD čelistí, ve velikostech 125 a 160.

**Použití:**

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

**Materiál:**

Kalená ocel, broušené povrchy.

**Vhodné pro:**

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.

### Technický popis

Šířka čelistí b	200,4 mm
Výška h <sub>1</sub>	25 mm

Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	NC8
Pro typ	200
Délka $l_1$	54 mm
Délka čelistí $l$	104 mm
Výška čelistí $h$	60 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák