

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 30-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	248 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Rozměr a	3,4 mm
Standardně měřené hloubky	98 mm
Celková délka	140 mm
Rozsah měření	30 - 40 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box

Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm	484030 34
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm	484030 32