

**Ruční odmagnetizovací přístroj, Typ: HD2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Třída artiklu	33S

**Popis****Provedení:**

- Lehké pouzdro pro snadnou manipulaci a kabel 3m s konektorem.
- Přívod proudu 230 V / 50 Hz, stupeň krytí IP42, příkon 220 VA. Automatické vypnutí při teplotě > 50 °C. Doba zapnutí 30%.

**Použití:**

Pro odmagnetizování povrchů větších obrobků. Mobilní použití.

**Technický popis**

Hloubka proniknutí	40 mm
Velikost aktivní zóny	150×95 mm
Hmotnost	2,2 kg
Třída účinnosti odmagnetování (DMC)	+
Frekvence sítě	50 Hz
Síťové napětí	220 V

Síťové napětí	240 V
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Odmagnetovací zařízení