



Vakuová pumpa, Typ: VP3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Třída artiklu	38L

Popis

Provedení:

Vakuové pumpy (**pouze pro suché obrábění**).

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.

Délka: 306 mm

Šířka: 226 mm

Výška: 182 mm

Sací výkon: 16 m³/h

Napětí motoru: 230 V

Výkon motoru: 0,55 kW

Technický popis

Hmotnost	18 kg
Napětí motoru	230 V
Délka	306 mm

Sací výkon	16 m ³ /h
Výkon motoru	0,55 kW
Šířka	226 mm
Výška	182 mm
Druh produktu	Generátor vakua