



## Adaptérová čelist mobilní, Pro typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361600 125
GTIN	4250364400879
Třída artiklu	34A

### Popis

**Provedení:**

Čelist pohyblivá.

**Použití:**

- Pro upnutí stávajících čelistí nebo čelistí vlastní výroby.
- Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390 až 362600.

**Materiál:**

Kalená ocel, broušené povrchy.

**Vhodné pro:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

### Technický popis

Délka čelistí l	80 mm
Délka l <sub>1</sub>	32 mm
Výška čelistí h	58 mm
Výška h <sub>1</sub>	20 mm
Vhodné pro barevný kód	Duo Plus

Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Pro typ	125
Šířka čelistí b	126 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák