


**Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický), Typ: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380820 7
GTIN	4045197311023
Třída artiklu	33S

**Popis****Provedení:**

- Ocelovo-mosazné spojení.
- Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
- Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
- Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
- Tolerance výšky  $\pm 0,5$  mm.

**Použití:**

- Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
- Do bloků lze zpracovat jakýkoliv druh profilu.

**Technický popis**

Délka	100 mm
Šířka	50 mm
Výška	40 mm
Hmotnost	1,7 kg
Směr pólů	podélný
Provedení	rovně

Druh produktu

Lamelový blok