

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest, Rozsah měření: 40-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Ø měřicího válce	23 mm
Rozsah měření	40 - 50 mm
Rozměr a	3,4 mm
Hloubky měřené s prodloužením	248 mm
Standardně měřené hloubky	98 mm
Celková délka	140 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 44 mm	484030 44
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 46 mm	484030 46
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 42 mm	484030 42