



## Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 90



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361400 90
GTIN	4250364401029
Třída artiklu	34A

### Popis

#### Provedení:

Čelist pohyblivá.

Velikosti 90, 125 a 160 s **rychlovýměnným systémem Click** u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

#### Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

#### Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

#### Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

#### Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.

### Technický popis

Šířka čelistí b	89,5 mm
Délka $l_1$	31 mm
Výška čelistí h	34 mm

Výška h <sub>1</sub>	16 mm
Délka čelistí l	56 mm
Vhodné pro barevný kód	Duo
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	NC8
Pro typ	90
Druh produktu	Čelisti pro svěrák