



## Stupňovitá čelist pevná, Pro typ: 125



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	361440 125
GTIN	4250364400978
Třída artiklu	34A

### Popis

**Provedení:**

Velikosti 90, 125 a 160 s **rychlovýměnným systémem Click** u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Vel. 90, 125 s rychlovýměnným systémem Click.

**Použití:**

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

**Materiál:**

Kalená ocel, broušené povrchy.

**Vhodné pro:**

Allmatic NC-DUO č. 360600 a Allmatic NC (dosavadní provedení č. 360000, do roku 1998).

**Rozsah dodávky:**

Včetně montážních šroubů.

### Technický popis

Výška čelistí h	39,5 mm
Šířka čelistí b	124,4 mm
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Vhodné pro barevný kód	Duo Plus
Pro typ	125

Délka čelistí l	87 mm
Délka l <sub>1</sub>	42 mm
Výška h <sub>1</sub>	20 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák