



Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361400 125
GTIN	4250364401036
Třída artiklu	34A

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.

Velikosti 90, 125 a 160 s **rychlovýměnným systémem Click** u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.

Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.

Technický popis

Délka čelistí l	70 mm
Šířka čelistí b	124,4 mm
Výška h ₁	20 mm

Vhodné pro barevný kód	Duo Plus
Vhodné pro barevný kód	LC
Vhodné pro barevný kód	LC-GARANT
Vhodné pro barevný kód	TC
Vhodné pro barevný kód	HiPo
Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	NC8
Vhodné pro barevný kód	HOLEX NC
Výška čelistí h	39,5 mm
Pro typ	125
Délka l_1	40 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák