

**Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický), Typ: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380820 9
GTIN	4045197311047
Třída artiklu	33S

**Popis****Provedení:**

- Ocelovo-mosazné spojení.
- Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
- Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
- Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
- Tolerance výšky  $\pm 0,5$  mm.

**Použití:**

- Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
- Do bloků lze zpracovat jakýkoliv druh profilu.

**Technický popis**

Hmotnost	2,1 kg
Směr pólů	příčně
Výška	41 mm
Šířka	70 mm
Délka	100 mm
Provedení	rovně

Druh produktu

Lamelový blok