


**Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický), Typ: 10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 380820 10 |
| GTIN | 4045197311054 |
| Třída artiklu | 33S |

Popis**Provedení:**

- Ocelovo-mosazné spojení.
- Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
- Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
- Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
- Tolerance výšky $\pm 0,5$ mm.

Použití:

- Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
- Do bloků lze zpracovat jakýkoliv druh profilu.

Technický popis

| | |
|-----------|---------|
| Hmotnost | 2,7 kg |
| Délka | 100 mm |
| Výška | 48 mm |
| Směr pólů | podélný |
| Šířka | 70 mm |
| Provedení | rovně |

Druh produktu

Lamelový blok