

**Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický), Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	380820 1
GTIN	4045197310965
Třída artiklu	33S

Popis**Provedení:**

- Ocelovo-mosazné spojení.
- Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
- Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
- Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
- Tolerance výšky $\pm 0,5$ mm.

Použití:

- Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
- Do bloků lze zpracovat jakýkoliv druh profilu.

Technický popis

Šířka	60 mm
Výška	40 mm
Délka	65 mm
Hmotnost	0,8 kg
Směr pólů	příčně
Provedení	Prizma

Druh produktu

Lamelový blok