

**Vakuový agregát, Typ: VA4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Třída artiklu	38L

Popis**Provedení:**

Vakuový agregát s akumulátorem vakua a integrovaným odlučovačem kapalin.

Použití:

Provoz vakuových upínacích desek a systémů.

Rozsah dodávky:

2 m vakuové hadice, 3/2 cestný ruční pákový ventil s větráním, vakuometr.

Ø: 990 mm

Výška: 1130 mm

Sací výkon: 63 m³/h

Napětí motoru: 400 V

Výkon motoru: 1,5 kW

Hmotnost: 95 kg

Technický popis

Ø	990 mm
Hmotnost	95 kg
Napětí motoru	400 V

Výkon motoru	1,5 kW
Sací výkon	63 m ³ /h
Výška	1130 mm
Druh produktu	Generátor vakua