

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 20-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Celková délka	140 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm
Rozměr a	0,3 mm
Standardně měřené hloubky	90 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Hloubky měřené s prodloužením	240 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 24 mm	484030 24
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20