

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 25-30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	240 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Rozsah měření	25 - 30 mm
Standardně měřené hloubky	90 mm
Rozměr a	0,3 mm
Celková délka	140 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 28 mm	484030 28
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 25 mm	484030 25
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm	484030 27
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 26 mm	484030 26