

**BMI®****Pásmo ze skelných vláken v pouzdře, Délka pásma: 20m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	463300 20
GTIN	4007368072867
Třída artiklu	46M

**Popis****Provedení:**

**Pouzdro:** Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

**Rám:** Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

**Svinovací metr ze skelného vlákna. Extrémní odolnost proti zlomení a flexibilní,** odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti celé řadě chemikálií. **Elektricky nevodivý.** Velmi dobrá čitelnost. Dělení po cm.

**Upozornění:**

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

**Technický popis**

Délka kapsle	175 mm
Šířka kapsle	145 mm
Šířka pásma	13 mm
Výška kapsle	32 mm
Typ měřicího okraje	A

Délka pásma	20 m
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásma

**Služby**

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 50 m	026240 50
--	-----------