

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 30-40mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 429005 30-40 |
| GTIN | 4946368517223 |
| Třída artiklu | 44A |

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Hloubky měřené s prodloužením | 248 mm |
| Rozsah měření | 30 - 40 mm |
| Standardně měřené hloubky | 98 mm |
| Ø měřicího válce | 23 mm |
| Rozměr a | 0,3 mm |
| Celková délka | 140 mm |
| Mezní chyba | 0,006 mm |
| Rozlišení | 0,005 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Měřicí technika | analogové |

| | |
|---------------|-------------------|
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm | 022500 50 |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm | 484030 30 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm | 484030 34 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm | 484030 40 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm | 484030 36 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm | 484030 38 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150 | 429010 3/150 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm | 484030 32 |
| Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm | 484030 35 |