

BMI**Pásmo ze skelných vláken v pouzdře, Délka pásma: 30m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	463300 30
GTIN	4007368073017
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

Svinovací metr ze skelného vlákna. Extrémní odolnost proti zlomení a flexibilní, odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti celé řadě chemikálií. **Elektricky nevodivý.** Velmi dobrá čitelnost. Dělení po cm.

Upozornění:

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

Technický popis

Šířka pásma	13 mm
Šířka kapsle	175 mm
Délka kapsle	210 mm
Výška kapsle	32 mm
Typ měřicího okraje	A

Délka pásma	30 m
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásma

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 50 m	026240 50
--	-----------