

**Mitutoyo****Sada dutinoměrů Holtest, Rozsah měření: 6-12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Pro průchozí otvory, měřicí plochy z kalené oceli.

**Rozsah dodávky:**

Dutinoměry č. 429000. Kontrolní kroužky podobné č. 484030, 100 mm prodloužení č. 429010.

**Technický popis**

Nastavovací kroužek Ø	8 / 10 mm
Počet mikrometrů	3
Rozsah měření	6 - 12 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

**Služby**

020550 6-12

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-12 mm

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/100	429010 1/100
Dutinoměr Holtest Rozsah měření 8-10 mm	429000 8-10
Dutinoměr Holtest Rozsah měření 6-8 mm	429000 6-8
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm	484030 11
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 7 mm	484030 7
Dutinoměr Holtest Rozsah měření 10-12 mm	429000 10-12
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 9 mm	484030 9