



Polyamidem opláštěné ocelové pásmo v rámu, Délka pásma: 50m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	464900 50
GTIN	4007368009634
Třída artiklu	46M

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

Pásmo: Patentovaný začátek pásma, **kování Flextop**. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.

Ocelové měřicí pásmo s polyamidovým pláštěm. Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Pružinová ocel odolná proti zlomení. **Vysoká odolnost proti oděru**, odolnost proti povětrnostním vlivům a proti celé řadě chemikálií a olejů. Dělení v mm po celé délce. Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50 v rámu ve tvaru V.

Upozornění:

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

Technický popis

Šířka rámu	180 mm
Šířka pásma	13 mm
Celková délka	390 mm
Typ měřicího okraje	A
Délka pásma	50 m

Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 50 m	026240 50
--	-----------