

Mitutoyo**Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 150-175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429110 150-175
GTIN	4946368563084
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a poruchovým ukazatelem.

Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12 – 16 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Upozornění:

Na poprávku k dodání až do měřicího rozsahu 300 mm.

Technický popis

Rozměr a	12,4 mm
Hloubky měřené s prodloužením	301 mm
Standardně měřené hloubky	151 mm
Rozsah měření	150 - 175 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,001 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 175 mm	484030 175
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 160 mm	484030 160
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357