




Ocelové pásmo V2A pro obvod a Ø, Maximální měřicí rozsah: 2200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465682 2200
GTIN	2050001060587
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a Ø kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a Ø, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

Technický popis

Šířka pásma	16 mm
Rozsah měření pro obvod	940 - 2200 mm
Rozsah měření pro Ø	300 - 700 mm
Odečet	0,1 mm
Tloušťka pásma	0,2 mm
Kalibrování	G2
Druh produktu	pásmo

Služby

Kalibrování Obvodové pásové měřidlo Maximální délka
3000 mm

026280 3000