

**BMI®****Polyamidem opláštěné ocelové pásmo v pouzdře, Délka pásma: 10m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	463100 10
GTIN	4007368074786
Třída artiklu	46M

**Popis****Provedení:**

**Pouzdro:** Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

**Rám:** Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

**Pásmo:** Patentovaný začátek pásma, **kování Flextop**. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.

**Ocelové měřicí pásmo s polyamidovým pláštěm.** Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Pružinová ocel odolná proti zlomení. **Vysoká odolnost proti oděru**, odolnost proti povětrnostním vlivům a proti celé řadě chemikálií a olejů. Dělení v mm po celé délce.

**Upozornění:**

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

**Technický popis**

Výška kapsle	32 mm
Délka kapsle	138 mm
Šířka pásma	13 mm
Šířka kapsle	115 mm

Typ měřicího okraje	A
Délka pásma	10 m
Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásma

### Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 10 m	026240 10
--	-----------