

Mitutoyo**Malý dutinoměr, Rozsah měření: 4-5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec se sytě černou stupnicí a řehačkou. Nastavování měřicích hlav (**se dvěma tvrdokovovými měřicími plochami**) se provádí pomocí hnací jehly, **osazené tvrdokovem**.

Použití:

Pro přesné měření průměru a kruhovitosti otvorů.

Zvláštní příslušenství:

Kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubka měření	22 mm
Rozsah měření	4 - 5 mm
Celková délka	115 mm
Ø měřicího válce	17 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu

2bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

022510 200

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm

022500 20

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 4 mm

484030 4

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 5 mm

484030 5