




Ocelové pásmo V2A pro obvod a Ø, Maximální měřicí rozsah: 3460mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	465682 3460
GTIN	2050001060594
Třída artiklu	46R

Popis

Provedení:

Ocelové měřicí pásmo **CJU** pro měření vnějšího obvodu a Ø kulatých těles. Pásek z pružinové oceli je na přední straně opatřen 2 stupnicemi pro měření obvodu a Ø, které jsou vypáleny laserem. Délka dílku 1 mm. **Rozlišení nonia 0,1 mm**. Mezní odchylky stupnice dle DIN 866.

Provedení V2A z nerezové pružinové oceli.

Upozornění:

Svinovací metr C s odečítáním po 0,05 mm a svinovací metr s černým povlakem na poptávku. Stacionární verze CJU na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření pro obvod	2190 - 3460 mm
Rozsah měření pro Ø	700 - 1100 mm
Šířka pásma	16 mm
Odečet	0,1 mm
Tloušťka pásma	0,2 mm
Kalibrování	G2
Druh produktu	pásmo

Služby

Kalibrování Obvodové pásové měřidlo Maximální délka
6000 mm

026280 6000