

**Mitutoyo****Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 16-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429250 16-20
GTIN	4946368636481
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**3bodové dutinoměry pro rychlé měření** Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**. Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

**Výhoda:**

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

**Funkce:**

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel Digimatic č. 497080, <HBR/>prodloužení č. 429010, <HBR/>kontrolní kroužky č. 484030.

**Náhradní díl:**

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

## Technický popis

Rozsah měření	16 - 20 mm
Rozlišení	0,001 mm
Rozměr a	0,3 mm
Hloubky měřené s prodloužením	203 mm
Standardně měřené hloubky	53 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
----------------------------	-------------

Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Vysílač Typ S1	498966 S1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 18 mm	484030 18
Náhradní měřicí hlava Rozsah měření 20-25 mm	429252 20-25
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150	429010 2/150
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Náhradní měřicí hlava Rozsah měření 16-20 mm	429252 16-20