

BMI®**Bílé ocelové pásmo v rámu, Délka pásma: 30m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	464500 30
GTIN	4007368002987
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

Pásmo: Patentovaný začátek pásma, **kování Flextop**. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.

Bílé ocelové měřicí pásmo. Kalené pásmo, fosfátová vrstva k ochraně proti korozi, odolnost proti opotřebení díky povrchové úpravě z umělé pryskyřice. Velmi dobrá čitelnost. Dělení v mm po celé délce.

Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50 v rámu ve tvaru V.

Upozornění:

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

Technický popis

Celková délka	310 mm
Šířka rámu	120 mm
Šířka pásma	13 mm
Typ měřicího okraje	A
Délka pásma	30 m

Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 50 m	026240 50
--	-----------