

**Mitutoyo****Malý dutinoměr, Rozsah měření: 5-6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec se sytě černou stupnicí a řehačkou. Nastavování měřicích hlav (**se dvěma tvrdokovovými měřicími plochami**) se provádí pomocí hnací jehly, **osazené tvrdokovem**.

**Použití:**

Pro přesné měření průměru a kruhovitosti otvorů.

**Zvláštní příslušenství:**

Kontrolní kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Celková délka	115 mm
Ø měřicího válce	17 mm
Hloubka měření	22 mm
Rozsah měření	5 - 6 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6

Druh produktu	2bodový dutinoměr
---------------	-------------------

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
--------------------------------------------------------------	-----------

Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
------------------------------------------------------------------	------------

## Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 5 mm	484030 5
-------------------------------------------------	----------

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 6 mm	484030 6
-------------------------------------------------	----------