

**Mitutoyo****Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 62-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429005 62-75
GTIN	4946368517254
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Hloubky měřené s prodloužením	255 mm
Rozměr a	0,3 mm
Celková délka	156 mm
Standardně měřené hloubky	105 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Rozsah měření	62 - 75 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 70 mm	484030 70
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 65 mm	484030 65
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm	484030 75