

Mitutoyo**Digitální 3bodový dutinoměř, Rozsah měření: 20-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**. Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, <HBR/>prodloužení č. 429010, <HBR/>kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

Technický popis

Rozlišení	0,001 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm
Standardně měřené hloubky	59 mm
Rozměr a	0,3 mm
Hloubky měřené s prodloužením	209 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
----------------------------	-------------

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 23 mm	484030 23
Vysílač Typ S1	498966 S1
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2