

Mitutoyo**Digitální dutinoměr, Rozsah měření: 30-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429110 30-40
GTIN	4946368563459
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Nízká spotřeba elektrického proudu. S ukazatelem nabití a poruchovým ukazatelem.

Měřicí plochy a opotřebitelné součásti z tvrdokovu, od vel. 12 – 16 jsou měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Upozornění:

Na poprávku k dodání až do měřicího rozsahu 300 mm.

Technický popis

Rozměr a	0,3 mm
Hloubky měřené s prodloužením	252 mm
Rozsah měření	30 - 40 mm
Standardně měřené hloubky	102 mm
Mezní chyba	0,003 mm
Rozlišení	0,001 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	DIN 863
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 36 mm	484030 36
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 34 mm	484030 34
Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 38 mm	484030 38
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 32 mm	484030 32
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357