

**Bílé ocelové pásmo v rámu, Délka pásma: 50m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	464500 50
GTIN	4007368004011
Třída artiklu	46M

**Popis****Provedení:**

**Pouzdro:** Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.

**Rám:** Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.

**Pásmo:** Patentovaný začátek pásma, **kování Flextop**. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.

**Bílé ocelové měřicí pásmo.** Kalené pásmo, fosfátová vrstva k ochraně proti korozi, odolnost proti opotřebení díky povrchové úpravě z umělé pryskyřice. Velmi dobrá čitelnost. Dělení v mm po celé délce.

Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50 v rámu ve tvaru V.

**Upozornění:**

Provedení v délce 100 m nebo se stupnicí v palcích nebo začátek pásma typ B / C na poptávku.

**Technický popis**

Šířka pásma	13 mm
Celková délka	340 mm
Šířka rámu	150 mm
Typ měřicího okraje	A
Délka pásma	50 m

Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

**Služby**

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 50 m	026240 50
--	-----------