

Mitutoyo**Sada 3bodových digitálních dutinoměů, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle **tvrdokovový kužel**.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

- **Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).**
- **Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.**
- **Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.**
- **Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.**

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 429250, kontrolní kroužky.

Technický popis

Počet stavěcích kroužků	2
-------------------------	---

Nastavovací kroužek Ø	30 / 40 mm
Počet měřicích hlav	3
Rozsah měření	25 - 50 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,001 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 27 mm	484030 27
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 35 mm	484030 35
Vysílač Typ S1	498966 S1
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 45 mm	484030 45
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965

Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/150

429010 3/150

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ

498975