

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 87-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	255 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Standardně měřené hloubky	105 mm
Celková délka	156 mm
Rozměr a	0,3 mm
Rozsah měření	87 - 100 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 100 mm	484030 100
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 95 mm	484030 95