

Mitutoyo**Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 12-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehačkou.

Provedení slepých otvorů. **Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.**

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	12 - 16 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm
Ø měřicího válce	23 mm
Celková délka	127 mm
Rozměr a	0,3 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20

Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 13 mm	484030 13
Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/150	429010 2/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 15 mm	484030 15
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm	484030 14
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm	484030 12
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 16 mm	484030 16