

HOLEX**Laserový měřič vzdáleností, Dosah: 60m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	465540 60
GTIN	4045197838728
Třída artiklu	42I

Popis**Provedení:**

Cenově výhodný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro rychlé a snadné provádění standardních měření. Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť. Dotyková klávesnice se samovysvětlujícími symboly. LCD displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Grafické symboly na displeji podporují uživatele při měřících procesech. Třída laseru 2.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Přesnost:

Odchylka $\pm 1,5$ mm na měřeném úseku 10 m při optimálních podmínkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 x baterií č. 081551 LR3, brašny na opasek a poutka na ruku.

Technický popis

Přesnost měření	$\pm 1,5$ mm
Nepřímé měření (Pythagoras)	ano

Výška	28 mm
Dynamické měření	ano
Sčítání/odčítání	ano
Minimální / maximální měření	ano
Hmotnost	100 g
Akustické potvrzování měření	ano
Dosah	60 m
Životnost baterie (měření)	4000
Ochranná třída IP	IP 54
Paměť naměřených hodnot	20
Délka	110 mm
Automatické vypínání	3 min
Napájení	2× 081551 LR3
Výpočet plochy a objemu	ano
Šířka	46 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3