

**HOLEX****Laserový měřič vzdáleností, Dosah: 110m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	465540 110
GTIN	4045197838735
Třída artiklu	42I

**Popis****Provedení:**

Cenově výhodný laserový měřicí přístroj vzdáleností pro rychlé a snadné provádění standardních měření. Ergonomicky tvarovaný dvousložkový plášť. Dotyková klávesnice se samovysvětlujícími symboly. LCD displej s možností zapnutí osvětlení pozadí. Grafické symboly na displeji podporují uživatele při měřících procesech. Třída laseru 2.

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Přesnost:**

Odchylka  $\pm 1,5$  mm na měřeném úseku 10 m při optimálních podmínkách.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 2 x baterií č. 081551 LR3, brašny na opasek a poutka na ruku.

**Technický popis**

Sčítání/odčítání	ano
Přesnost měření	$\pm 1,5$ mm

Akustické potvrzování měření	ano
Ochranná třída IP	IP 54
Dynamické měření	ano
Minimální / maximální měření	ano
Hmotnost	100 g
Automatické vypínání	3 min
Životnost baterie (měření)	4000
Nepřímé měření (Pythagoras)	ano
Paměť naměřených hodnot	20
Výpočet plochy a objemu	ano
Dosah	110 m
Výška	28 mm
Délka	110 mm
Šířka	46 mm
Napájení	2× 081551 LR3
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081551 LR3
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Druh produktu	Přístroj na měření vzdálenosti

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3

081561 LR3